

CrazyHornet

— 汎用 デュアルアウトレット 左右セット 取付説明書 —

別紙、取扱説明書を先にお読み下さい。

【商品コード】： CHGPP-BDAG …………… 白ゲル FRP
CHGPP-BDAC …… クリアゲル カーボン


【付 属 品】： 5×15 ボルト、ワッシャー、スプリングワッシャー …… 8セット
アルミメッシュ …………… 2枚
3×10 タッピングビス …………… 6本

《取付準備》

- ① 別紙、装着採寸図を参考に装着位置を確定して、6mm穴を各4か所ボディに開けてください。
- ② 本製品を車両に仮合わせして穴位置を確認して、付属の M5×15、スプリングワッシャー、ワッシャー仮組して下さい。
- ③ 取り付け位置を確認した後、製品塗装の準備をして下さい。

《取付手順》

- ④ 両面テープ剥離紙の両端を少し剥がして外側に反しておき、後で剥がしやすくしておきます。
- ⑤ ②の要領で仮組みして下さい。
- ⑥ 取り付け位置を確認しながら両面テープ剥離紙を抜いて圧着して、ボルトを本締めしてください。



※ コピー、カット等にて
位置出し、穴あけ等にご利用下さい。

CrazyHornet : Molding by Syag-FLAVOR